

## ZARGES

### ladder

van glasvezel in rood, trap eenzijdig,  
6 sporten met profiel, balklengte 1,92  
m

Artikelnummer: 481441



## ZARGES Aanlegladder met sporten

### glasvezel

ladder

- van glasvezel in rood
- trap eenzijdig
- 6 sporten met profiel
- balklengte 1,92 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding met klembussen
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- gewicht 4,5 kg
- volgens DIN EN 131








- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitvoering	eendelig
materiaal	glasvezel	in-/uitklapbaar	nee
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	nee
lengte paal	1,92 m	kleur	rood
sporten aantal	6	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	onderbouw	antislip laddervoeten
geschikt voor (gebruik)	werken onder spanning	norm	DIN EN 131
diepte sport	30 mm	garantie	10 jaar
sport-/dwarsverbinding	met klembussen	gewicht	4,5 kg

## Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart