

PAVOY systeemkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, 4 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 521565



PAVOY Zwaarlastkast Basis

systeemkast



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm
- constructie van plaatstaal, stevig gelast
- dubbele vleugel deur
- stompe deuren
- deuropeningshoek 180 °
- deuren met hoge stabiliteit door versterkte vakken
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 120 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 4 lade(n)

- laden hoogte 3x125 mm/1x175 mm
- draagvermogen per lade 60 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- laden met verzonken greeplijst
- met uittrekstop
- uitrusting: legborden, lades
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

geschikt voor (branches)	industriële bedrijven, werkplaatsen, magazijnen	materiaal	plaatstaal
meubeltype	kast	materiaal verwerking	gelast
type kast	systeemkast	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
type deur	dubbele vleugel deur	kleur bodem	In kleur van de romp
hoogte	1950 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
breedte	1040 mm	afsluitbaar	ja
diepte	630 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast uitrusting	legborden, lades	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	3 stuks	uittrekrail lade	op wielen
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekbare lade	85 %
draagvermogen legbord	120 kg	uittrekblokkering	ja
laden aantal	4 stuks	openingshoek deur	180 °
laden aantal x hoogte	3x125 mm/1x175 mm	greep	draaigreep
draagvermogen lade	60 kg	verrijdbaar	nee
fronthoogte 125 mm	3 stuks	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
oppervlak romp	m. poedercoating	certificering	GS // TÜV
oppervlak front	m. poedercoating	garantie	10 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	167 kg
onderbouw	sokkel		

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw

664077



duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden