

PAVOY

armoire murale pour défibrillateur

remplissage : sans contenu, hauteur x largeur x profondeur 490 x 400 x 220 mm, verrouillable avec serrure porte-cadenas, structure en acier, soudé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3000 rouge vif, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3000 rouge vif

Numéro d'article: 524222



PAVOY Armoire murale pour défibrillateur

avec alarme acoustique et optique




armoire murale pour défibrillateur

- remplissage : sans contenu
- hauteur x largeur x profondeur 490 x 400 x 220 mm
- porte battante vitrée
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- structure en acier, soudé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3000 rouge vif
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3000 rouge vif
- volume de livraison : étiquettes autocollantes, matériel de fixation et pile inclus
- 10 années de garantie

Détails techniques

équipement de sécurité	premiers secours	verrouillable	oui
équipement de premiers secours	armoire de premiers secours	système de fermeture	serrure porte-cadenas
remplissage	aucun	équipement de sécurité armoire	signal acoustique/optique à l'ouverture de la porte
hauteur	490 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	400 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	220 mm	type de porte	porte vitrée
matériau	acier	roulant	non
matériau de finition	soudé	volume de livraison	étiquettes autocollantes, matériel de fixation et pile inclus
couleur du corps	rouge feu // RAL3000	garantie	10 années
couleur de la face avant	rouge feu // RAL3000	Poids	5,2 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221263		combinaison de protection à usage unique, en polypropylène en bleu, taille L
222865		gants jetables, en vinyle en transparent, Légèrement poudrés, taille 9 - 10, longueur 240 mm