

## BS-ROLLEN

### zwenkwiel met rem

draagvermogen 115 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 140 x 37,5 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 713977

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 115 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 140 x 37,5 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 15 mm
- schroefgatafstand 80x55/60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager

## Technische details

transporttechniek rollen

draadvangkappen ja

roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	175 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	50 mm
draagvermogen	115 kg	naafboorgat	15 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	37,5 mm
wiel-ø	140 mm	uitlading	40 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiellager	rollager	lengte plaat	105 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x55/60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	1,6 kg

## Gerelateerde Producten

714073



wiel, draagvermogen 115 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 140 x 37,5 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken