

hofe paire de traverses pour rayonnage à pneus

largeur x profondeur 1500 x 400 mm,
pour une charge max. par tabl. de
150 kg, en acier avec revêtement
en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 865771



hofe Paire de traverses

Extension pour rayonnage à pneus

paire de traverses pour rayonnage à pneus

- largeur x profondeur 1500 x 400 mm
- pour une charge max. par tabl. de 150 kg
- système emboîtable
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie








Détails techniques

type de meuble rayonnage

largeur de compartiment 1500 mm

type de rayonnage	accessoires	profondeur	400 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	charge maxi par tablette	150 kg
champ de rayonnage	composant	matériau	acier
composant	paire de traverses	surface de tablette	galvanisé
accessoires de rayonnage	tablette	exécution couleur	galvanisé
pour type de rayonnage	rayonnage à pneus	garantie	5 années
type tablette/niveau	traverses	Poids	4,07 kg
largeur	1500 mm		

Cela s'adapte aussi ...

139145		diable à pneus, force 200 kg, Pour Ø de pneu 540 - 820 mm, manuel, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
139153		chariot pour pneus, pour 8 pneus (largeur 275 mm) pneus de Ø 540 - 820 mm, force 300 kg, 2 plateaux, support de pneus à largeur réglable par vissage, hauteur x longueur x largeur 1430 x 780 x 1205 mm, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roues avec bandage TPE
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite