

HSM SECURIO B32 - 1,9 x 15 mm



Artikelnummer	00000000001822111
EAN	4026631025119
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	1.9 mm
Partikellänge	15 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-5, F-2, E-4, T-5
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	9-11
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	11-13
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	310 mm
Behälter-/Auffangvolumen	82 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1043
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	19 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	497 x 793 x 398 mm
Gewicht	27 kg
Farbe	weiß