

DATENBLATT

MKM Abzweigmuffe für FO MAM 23/200



Beschreibung

Verbindungs- und Abzweigungs-Muffe
Inkl. Spleißkassette und Spleißhalter (2 x 12 Crimp)

Merkmale

Größe: 47,0 cm x 12,3 cm x 10,4 cm

Kapazität von bis zu 24 Einzelfasern (crimp)

4 Kabeleinführungen (2 auf jeder Seite) für Kabeldurchmesser von 8 bis 23 mm

Temperaturbeständig von -40°C bis zu 70°C

Erdverlegbar

Allgemeine Daten

UV beständig	Ja
Spleißkassette	integriert
Art der Muffe	Abzweigmuffe
Spleißhalter	Crimp
Kabeldurchmesser	8 - 23 mm
Ein-/Ausgänge	4
Geeignet für Anzahl der Fasern	24

General data

Erdverlegbar	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart	IP68
Werkstoff	Kunststoff

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MKM Abzweigmuffe für FO MAM 23/200

Dimensions

Maße (LxBxH) 470 x 223 x 104 mm


Environmental conditions

Temperaturbereich -40 - 70 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
83184.1	MKM Abzweigmuffe für FO MAM 23/200

Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.