

Streugutbehälter

Inhalt 660 l, Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1360 x 765 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen, Behälter gelb, Deckel gelb, Wände mit Entnahmeöffnung

Artikelnummer: 227977



Streugutbehälter

mit Entnahmeöffnung

Streugutbehälter

- Geeignet für Schüttgüter aller Art
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Inhalt 660 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1360 x 765 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Deckel bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
- Behälter gelb, Deckel gelb
- Wände mit Entnahmeöffnung
- Mit Auslauf und Stopfen
- mit Aufnahmekammleiste und -zapfen für leichten Transport

Technische Details

Außeneinrichtung	Winterdienst	Deckeltyp	Klappdeckel
Winterdienst	Streugut-Handling	Deckel Funktion	bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
Behältertyp	Streugutbehälter	Farbe Deckel	gelb
geeignet für (Produkt/Material)	Schüttgüter aller Art	Wand Ausstattung	Entnahmeöffnung
Inhalt	660 l	Ablauf	Mit Auslauf und Stopfen
Höhe	1000 mm	Beständigkeit	gegen UV-Strahlung
Breite	1360 mm	unterfahrbar	nein

Tiefe	765 mm	Transportausstattung	Aufnahmekammleiste und -zapfen
Material	Hochdruck-Polyethylen	Gewicht	45 kg
Farbe	gelb		