

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung,  
Durchmesser x Breite 75 x 24 mm,  
Nabe mit Gleitlager, Felge aus  
Kunststoff, Befestigung mit Platte,  
Länge x Breite 60 x 60 mm



BS ROLLEN  
**INOX**



Artikelnummer: 524968

## BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle




- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 75 x 24 mm
- Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugellager
Rollentyp	Apparaterolle	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	101 mm
Traglast	60 kg	Radbreite	24 mm

Bereifung	TPE	Ausladung	25 mm
Rad-Ø	75 mm	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	60 mm
Radlager	Gleitlager	Breite Platte	60 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Schraubloch Abstand	45x45 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	6,5 mm
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,224 kg
Material Gehäuse	Edelstahl		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen