

regalwerk

Spanplattenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2075 x 1341 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



[REGALWERK]



Artikelnummer: 525220

regalwerk Spanplatten-Steckregal

Grundregal




regalwerk Spanplattenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2075 x 1341 x 626 mm
- Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg
- Fach Breite x Tiefe 1285 x 600 mm
- 6 Ebene(n) mit Holzboden / 5 Ordnerhöhen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- mit Vollblechwand
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt mit vormontierten Ständerrahmen zur schnellen, schraubenlosen Steckmontage
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Regaltyp	Spanplattenregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Grundfeld	Regal Ausstattung	Böden, Seitenwände
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachbreite	1285 mm
Höhe	2075 mm	Fachtiefe	600 mm
Breite	1341 mm	Ordnerhöhen	5 Stück
Tiefe	626 mm	Ständerrahmen Ausführung	mit Vollblechwand
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt
Fachlast	250 kg	Oberfläche Traversen	verzinkt
Feldlast	2000 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Holzboden	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Anlieferung	vormontiert
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Montage	Längstraverse eingehängt, Boden eingelegt	Gewicht	101,22 kg

Zubehör

525216		Spanplattenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2075 x 875 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525218		Spanplattenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2075 x 1005 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525221		Spanplattenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2075 x 1285 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525223		Spanplattenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2075 x 1695 x 626 mm, Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg, 6 Ebene(n) mit Holzboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
525251		Mittelanschlag, Für Spanplatten-Steckregal, Breite 1285 mm, Aus Stahl
525256		Hinterer Anschlag, Für Spanplatten-Steckregal, Breite 1285 mm, Aus Stahl
525259		Fachteiler, Für Steckregal, Tiefe 600 mm, Aus Stahl
525380		Holzboden für Spanplatten-Steckregal, Breite x Tiefe 1285 x 600 mm, Stärke 16 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, aus Holz in Dekor natur

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg