

# Enkelvoudige afdekplaat met transparant tekstveld Niko Intense white

120-76101

4 jaar  
garantie

Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Intense. Het transparante tekstveld zorgt in combinatie met de labeldrager 170-00090 voor een onverliesbare en veilige identificatie van elke functie. Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense white

## Technische gegevens

Enkelvoudige afdekplaat met transparant tekstveld Niko Intense white.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Tekstveld: Het transparante tekstveld zorgt in combinatie met de labeldrager 170-00090 voor een onverliesbare en veilige identificatie van elke functie. De labeldrager wordt immers op de sokkel vastgekleefd waardoor hij ook na het verwijderen van de afdekplaat op zijn plaats blijft. Deze afdekplaat is uitermate geschikt voor installaties waar componenten zonder tekstveld of met Dymolabel niet toegelaten zijn.
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
  - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 85 x 83 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

