

Productdatablad

Schakelklok met aandrijving voor synchronomotor



Artikelnr.

CD 5024 WW

Schakelklok met aandrijving voor synchronomotor 16 AX 250 V ~

(schroefbevestiging)
Nulleider noodzakelijk

Bedoeld gebruik

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van verlichting en motoren
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Kortste in- c.q. uitschakeltijd: 30 min.
- Schakelrad (24 uur) met 48 onverliesbare segmenten
- Eenvoudige programmering door het instellen van de segmenten
- Keuzeschakelaar: continu aan, auto, continu uit

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50 Hz
Schakelvermogen:	16 (4) A / AC 250 V ~ (der Nennstrom für Motoren ist in Klammern angegeben)
Omgevingstemperatuur:	-20 ... +50 °C

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
alpine wit

Materiaal:
thermoplast