

# EcoTank ET-3700



Senken Sie Ihre Druckkosten um durchschnittlich 74 %<sup>1</sup> mit der neuen EcoTank-Modellreihe von Epson. Der 3-in-1-Drucker mit hoher Druckgeschwindigkeit enthält Tinte für drei Jahre im Lieferumfang<sup>2</sup>.

Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Druckkosten um sagenhafte 74 % durchschnittlich<sup>1</sup> mit diesem 3-in-1-Tintenstrahldrucker reduzieren können. Dieser Drucker kommt ohne Patronen aus, bietet eine Verbindung über Wi-Fi® und Wi-Fi Direct™ und erzielt extrem niedrige Kosten pro Seite. Der EcoTank ET-3700 enthält Tinte für drei Jahre gleich im Lieferumfang<sup>2</sup> – für den Druck von 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 11.200 Seiten in Farbe<sup>3</sup>. Mit seinem PrecisionCore-Druckkopf, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten pro Minute<sup>4</sup>, Duplexdruck und der vorderen Papierkassette für bis zu 150 Blatt ist er ideal für den Einsatz im Büro geeignet.

## Extrem kostengünstig

Der EcoTank spart aufgrund seiner innovativen Konzeption durchschnittlich 74 %<sup>1</sup> Druckkosten ein. Er verfügt über Tintentanks mit extrem hoher Kapazität, die Tintenpatronen überflüssig machen, und enthält Tinte für drei Jahre gleich im Lieferumfang<sup>2</sup>. Dieses Modell enthält zwei Tintenflaschensätze im Lieferumfang.

## Drucken Sie Tausende von Seiten

Sie können sehr lange drucken, bevor Sie Tinte nachfüllen müssen. Die mitgelieferte Tinte reicht für den Druck von sagenhaften 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 11.200 Seiten in Farbe<sup>3</sup>.

## Entdecken Sie die neue EcoTank-Generation

Die Integration der Tintentanks an der Vorderseite des Geräts macht die neuen EcoTank-Modelle viel kompakter und noch bedienerfreundlicher. Mit dem neuen Tintentanksystem wird das Nachfüllen zu einer sauberen Sache, weil die Tinte nur dahin läuft, wo sie hin soll. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip verhindert bei den neuen Flaschen außerdem, dass die falsche Farbe eingefüllt wird.


## Professionelle Funktionen

Erzielen Sie gestochen scharfe Texten mit dem PrecisionCore-Druckkopf und der schwarzen Pigmenttinte von Epson. Der Drucker verfügt über eine Papierkassette für 150 Blatt, eine doppelseitige Druckfunktion und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten pro Minute<sup>4</sup> – eine zuverlässige Drucklösung mit drei Jahren Garantie<sup>5</sup> (nach Registrierung).

## Drucken Sie von überall aus

Per Wi-Fi® und Wi-Fi Direct™ können Sie Dateien von Ihrem Mobilgerät bequem mit der iPrint<sup>5</sup> App von Epson drucken. Mit Email Print<sup>6</sup> von Epson können Sie außerdem Dateien von praktisch überall auf der Welt an Ihren Drucker senden.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Sehr niedrige Kosten pro Seite**  
Reduzierung der Druckkosten um bis zu 74 %<sup>1</sup>
- **Tinte für drei Jahre im Lieferumfang enthalten<sup>2</sup>**  
Bis zu 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 11.200 Seiten in Farbe drucken<sup>3</sup>
- **Tintentanksystem der neuen Generation**  
Mit dem neuen Tintentanksystem und den neuen Flaschen ist das Nachfüllen von Tinte sauber und bequem
- **Mobiles Drucken und Konnektivität**  
Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken<sup>5</sup>
- **Für Unternehmen konzipiert**  
Schneller 3-in-1-Drucker mit doppelseitiger Druckfunktion und vorderer 150-Blatt-Papierkassette

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<b>TECHNIK</b>	
Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3,3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Pigment black and Dye colour Inks
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi

<b>DRUCK</b>	
Druckgeschwindigkeit	15 Seiten/Min Schwarzweiß, 8 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Maximale Druckgeschwindigkeit	20 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier)
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

<b>SCANNEN</b>	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

<b>PAPIERSPEZIFIKATIONEN</b>	
Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN B5, DIN A6, DIN A4, DIN A5, Benutzerdefiniert
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Seitenrand	0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
Papierfachkapazität	150 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier)

<b>ALLGEMEINES</b>	
Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 5,3 W (Betriebsbereit), 0,3 W (ausgeschaltet), ENERGY STAR® qualifiziert
Abmessungen	375 x 347 x 187 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,8 kg
Geräuschpegel	5,2 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 38 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

<b>WEITERE FUNKTIONEN</b>	
LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm

<b>SONSTIGES</b>	
Garantie	12 Monate Carry in, 50.000 Seiten Optionale Garantieverlängerung verfügbar

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CG21401
Barcode	8715946642857
Kartonabmessungen	505 x 410 x 270 mm
Kartongewicht	8,46 kg
Ursprungsland	Philippinen
Palettengröße	14 Stück (2 x 7)

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## EcoTank ET-3700

### LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- 2 vollständige Tintensets (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)

### KOMPATIBLE TINTENPATRONEN

- 102
- 102
- 102
- 102



### INK BOTTLE YIELD DATA

	●	● ● ●
Im Lieferumfang	14.000 Seiten*	11.200 Seiten*
Ersatztinte	7.500 Seiten*	6.000 Seiten*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

- Die angegebene durchschnittliche Patronenanzahl bzw. die angegebenen durchschnittlichen Einsparungen beim Drucken der genannten Seitenanzahl gelten für das Produktpaket aus Tintenflaschen und EcoTank und beziehen den Hardwarepreis mit ein. Vergleich vorgenommen mit den Durchschnittskosten der EcoTank DIN A4-Reihe gegenüber den Durchschnittskosten der 10 meistverkauften Modelle in Westeuropa im Zeitraum von April 2016 bis März 2017, gemäß Erfassung durch GfK. Druckkosten berechnet anhand von Standard- und XL-Patronen im westeuropäischen Markt, gemäß Erfassung durch GfK für den gleichen Bezugszeitraum unter Zugrundelegung durchschnittlicher Handelspreise. Kapazitäten der Tintenpatronen gemäß Angaben auf der Website des Herstellers.
- Basierend auf einem durchschnittlichen Druckvolumen von 140 Seiten pro Monat und dem Tintenflaschensatz im Lieferumfang.
- Angegebene Ergiebigkeit berechnet auf Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß IEC/IEC 24711 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten, dem verwendeten Papiertyp, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Zu der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System zu füllen. Daher kann die Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensets niedriger sein.
- Gemäß ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).
- WLAN-Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen und eine Liste unterstützter Sprachen und Geräte finden Sie unter [www.epson.de/connect](http://www.epson.de/connect).
- Es gelten Teilnahmebedingungen. Siehe [www.epson.de/garantie](http://www.epson.de/garantie).

**EPSON**®