

MarCal 16 EWR-V. Digitális univerzális tolómérő


Funkciók

- AUTO-ON / OFF
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- ON/OFF
- PRESET (előre beállított méret)
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- Kontrasztos számkijelző
- Rögzítőcsavar, fent
- Leppelt vezetőpályák
- Mérőélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Lépcső (különbség) mérés
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Megemelt vezetőpályák a mérőlécz védelméért
- Kiváló ellenállás por, hűtő- és kenőanyagok ellen
- A csúszkán forgácsolóval
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232C adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága: 8,5 mm
- Adatinterfész: USB, Opto RS232C, Digimatic, vezeték nélküli
- Energiaellátás: Elem, kb. 3 év üzemidő
- IP védelmi fokozat: IP 67
- Szállítási terjedelem: Elem, Kezelési útmutató, Tok, Beállító darab belső méréshez 16 Eel, Mérőerő-határoló 16 Ec, Mélységmérő híd 16 Em, Mérőbetétek külső méréshez 16 Eea 1–3, Mérőbetétek belső méréshez 16 Eei 1–3, 4118808 mérőbetétek, beállító darab és mérőerő-határoló nélkül



Alkalmazás:


Általános mérési feladatokra (négy mérőberendezéssel), standard kiegészítők beszurás, horony stb. mérésére, opcionális kiegészítők menetek, furatok, fogazások mérésére.



Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő	Beleértve a tartozékokat is
4118807	16 EWR-V	0–200	mm / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	•
4118808	16 EWR-V	0–200	mm / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	

Rendelési sz.	c	d	e	b
	mm	mm	mm	mm
4118807	16,5	285	16	48
4118808	16,5	285	16	48



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102020	Mélységmérő híd (75 x 7 mm)	16 Em
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4102520	3 V, CR 2032 elem	
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4118810	Mérőbetét külső méréshez (3,5 x 12 mm)	16 Eea 1
4118811	Mérőbetét külső méréshez (1,5 x 6 mm)	16 Eea 2
4118812	Mérőbetét külső méréshez (3,5 x 6 mm)	16 Eea 3
4118813	Mérőbetét belső méréshez (3,5 x 6 mm)	16 Eei 1
4118814	Mérőbetét belső méréshez (1,5 x 6 mm)	16 Eei 2
4118815	Mérőbetét belső méréshez (3,5 x 6 mm)	16 Eei 3
4118816	Mérőbetét belső méréshez (4 x 2,5 mm)	16 Eei 4
4118817	Beállító etalon belső méréshez (50 mm)	16 Eel
4118818	Mérőerő határoló	16 Ec
4118819	Befogó persely 844 Tg/844Tr menetmérő betétekhez és 844 Tk golyós mérőbetétekhez	16 Eab
4879602	Screws M2x8	

