



HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

EAN	4050300328201
Bemessungsleistung	50 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Nennlichtstrom	900 lm
Bemessungslichtstrom	900 lm
Startzeit	0.0 s
Länge	44.00 mm
Maximaler Durchmesser	12 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.00
Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	4000 h
Dimmbar	Ja
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	53 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf osram.de.