

Artikelnummer: 154415

Kurzbeschreibung: Werkbank met kast, 6 laden, houten rand aan 3 zijden, 2 zwenkwielen/2 bokwielen

Langbeschreibung: Werkbank met kast, 6 laden, 3-zijdige houten rand, 2 zwenkwieltjes/2 bokwieltjes: [ul] Werkbank in plaatstaalconstructie Kast met 1 vaste plank en 2 variabele planken Laden met glijgeleiding en centraal slot met cilinderslot Draagvermogen: 25 kg/lade Werkblad van multiplexhout: bxd 1000 x 600 mm, 21 mm dik, met of zonder 80 mm hoge, 3-zijdige rand Duwgreep van stalen buis, a^m 26,9 x 1,75 mm Poedercoating: front gentiaanblauw (RAL 5010), romp lichtgrijs (RAL 7035) Buitenafm. (bxdxh): 1111 x 600 x 860 mm Draagvermogen: 400 kg[ul]



Hersteller: Rollcart Transportsysteme

EAN: 4250448509948

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 21070301

Keine Merkmale angegeben.

