

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 4



1005305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005305>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm



Ihre Vorteile

- Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Einsteckschilder für Kunststoff-Kabelmarker individuell nach Ihren Vorgaben
- Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1005305
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG231A
Katalogseite	Seite 235 (C-3-2019)
GTIN	4017918012496
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,349 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,157 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger Kabel
Ausführung	Befestigungssatz

Maße

Breite	17 mm
Höhe	17 mm
Länge	40 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	9 mm ... 50 mm
------------------	----------------

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	Polyethylen
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≥ 6 mm
--------------------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VDMA 24364:2018-05
Ergebnis	Prüfung bestanden

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h
Verfahren	Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe

Temperaturbeständigkeit

Prüfspezifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung)
Prüfdauer	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Prüfung bestanden

Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe

Prüfspezifikation	ISO 175:2010 (in Anlehnung)
Prüfdauer	168 h
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Prüfung bestanden
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. -]	Prüfung bestanden

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 4



1005305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005305>

Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Prüfung bestanden
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Prüfung bestanden
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Prüfung bestanden
Benzin [CAS No. 64742-49-0]	Prüfung bestanden
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prüfung bestanden
IRM 901	Prüfung bestanden
IRM 902	Prüfung bestanden
IRM 903	Prüfung bestanden

Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre

Prüfspezifikation	DIN 50018:2013-05
Ergebnis	Prüfung bestanden
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2

Salznebelprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Montage

Montageart	Kabelbindermontage
------------	--------------------

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 4



1005305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005305>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27400401
ECLASS-10.0.1	27400401
ECLASS-11.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 4

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005305>

Zubehör

Einsteckstreifen

Einsteckstreifen - ESL 40X17 - 0808095

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808095>

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, perforiert, Montageart: einlegen, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56




Einsteckstreifen

Einsteckstreifen - ES/KMK 3 - 1005224

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005224>

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10



Kunststoff-Kabelmarker - KMK 4

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005305>

Einsteckstreifen

Einsteckstreifen - ES/KMK 3-GB - 1005088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005088>

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 17,2 x 39,75 mm, Anzahl der Einzelschilder: 52



Einrastschildchen

Einrastschildchen - US-EMP (40X17) - 0829437

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829437>

Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einlegen, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16



1005305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005305>

Einsteckschild

Einsteckschild - EMT (40X17)R - 0817293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0817293>



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einlegen, Kabeldurchmesserbereich: 16 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2300

Einsteckschild

Einsteckschild - EMT (EX17)R - 0804546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804546>



Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens SIVACON Schildchenträgersystemen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 17 x 30000 mm

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 4

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005305>



Einsteckschild

Einsteckschild - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803967>



Einsteckschild, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: endlos x 15 mm

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de