



Jahre Garantie\*

## ANSMANN HS5R

LED-Profi-Handscheinwerfer mit integriertem Akku, verschiedenen Leuchtfunktionen und orangener Farbfilterscheibe

### Features

- Profi-Handscheinwerfer aus robustem ABS-Kunststoff - extrem hell durch neueste 5W LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Fest verbauter Lithium-Akku (3,7V / 2600mAh)
- Drei Lichtfunktionen wählbar über zuschaltbaren Funktionsschalter: 100% Lichtstärke / 25% Lichtstärke / Blinklicht
- Extreme Leuchtweite: bis zu 500m bei 100% Leuchtkraft, bis zu 255m bei 25% Leuchtkraft
- Extrem helles und gebündeltes Licht: 420 Lumen bei 100% Leuchtkraft mit 2h Leuchtdauer,
- 105 Lumen bei 25% Leuchtkraft bei 9,5h Leuchtdauer. Im Blinkmodus 16h Leuchtdauer.
- Der extra starke Haltemagnet fixiert die Lampe an allen metallischen Gegenständen
- Auch als Notlicht verwendbar aufgrund der zuschaltbaren Netzausfallelektronik
- Inklusive Ladeschale mit Wandhalterung zur einfachen Montage
- Inklusive orangener Farbfilter-Scheibe für Einsatz als Warnleuchte
- Schutzgrad IP20



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



100%/25% Leuchtkraft



Magnetische Halterung



Wiederaufladbarer Li-Ion Akku



Ladbar per Micro-USB



Artikelnummer: 1600-0222  
 Lieferumfang: Lampe, Ladestation, Dübel und Schrauben, USB-Kabel, Farbfilterscheibe, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 6 (428 × 220 × 310 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V				
Nominal-Kapazität	2600 mAh				
Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	5 W				
Leuchtweite	500 m				
Lichtstrom	420 Lumen				
Helligkeit	63.150 Lux				
Schutzart	IP20				
Leuchtdauer	9,5 Std.				
Stromversorgung	Li-Ion-Akkupack				
Leistungsdaten	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	100%	500 m	420 Lumen	63.150 Lux	2 Std.
	25%	255 m	105 Lumen	16.200 Lux	9,5 Std.
	Blinken	500 m	420 Lumen	63.150 Lux	16 Std.
Farbe	schwarz				
Verpackung	Box				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 60 °C				