


<https://www.wago.com/282-139>



Farbe:  grau

Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Betriebsanzeige 230 V

Verlustleistung

Verlustleistung, pro Pol (Potential) 1.3112 W

Bemessungsstrom I_N zur Verlustleistungsangabe 41 A

Widerstandswert zur stromabhängigen Verlustleistungsangabe 0.00078 Ω

Anschlussdaten

Klemmstellen 4

Gesamte Anzahl der Potentiale 2

Anzahl der Ebenen 1

Anschluss 1

Anschluss technik CAGE CLAMP®

Betätigungsart Betätigungswerkzeug

Anschließbare Leiterwerkstoffe Kupfer

Eindrähtiger Leiter 0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG

Feindrähtiger Leiter 0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG

Abisolierlänge 12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch

Verdrahtungsrichtung Seitliche Verdrahtung

Geometrische Daten

Breite 16 mm / 0.63 inch

Höhe 87,5 mm / 3.445 inch

Tiefe ab Oberkante Tragschiene 38,5 mm / 1.516 inch

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Seitliche Beschriftung

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,689 MJ
Gewicht	45 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-26
eCl@ss 9.0	27-14-11-26
ETIM 8.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902
VPE (UVPE)	12 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454448509
Zolltarifnummer	85365080900

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte

1.1.1.1 Abschlussplatte



[Art-Nr.: 282-314](#)

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick; grau

[Art-Nr.: 282-315](#)

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick; orange