



HEBOFIX Klettbandsockel für C-Schiene

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Klettbandsockel für C-Schiene dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen auf C-Schienen.

Der Sockel kann mit dem Klemmfuß durch eine 90°-Drehung werkzeuffrei in der Nut montiert werden. Danach wird der Sockel mit unserem Klettband in variabler Länge bestückt.

VORTEILE

- // werkzeuffreie Montage
- // einfache Montage in C-Schienen mit 11 mm und 16 mm Nutbreite
- // variable Länge des Klettbands, oder bereits mit Klettband bestückte Ausführung

- // einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage
- // wiederverwendbar
- // Kabelbündel können problemlos erweitert werden
- // einfachste Handhabung
- // Zeit- und Kostenersparnis
- // für Materialstärke 1,5 mm und 2 mm verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Material: Polyamid glasfaserverstärkt, selbstverlöschend nach UL94-V0

ZUBEHÖR

- // Klettband auf Rolle

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C11-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 1,5 MM			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C11 1,5 8-35 20	3011-504C	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-C11 1,5 10-60 20	3011-506C	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C11-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 1,5 MM, BESTÜCKT MIT KLETTBAND			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C11 1,5 8-35 20	3011-504-180C	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-C11 1,5 10-60 20	3011-506-200C	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C11-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 2 MM			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C11 2,0 8-35 20	3011-514C	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-C11 2,0 10-60 20	3011-516C	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C11-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 2 MM, BESTÜCKT MIT KLETTBAND			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C11 2,0 8-35 20	3011-514-180C	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-C11 2,0 10-60 20	3011-516-200C	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C16-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 1,5 MM			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C16 1,5 8-35 20	3011-274C	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-C16 1,5 10-60 20	3011-276C	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C16-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 1,5 MM, BESTÜCKT MIT KLETTBAND			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C16 1,5 8-35 20	3011-274-180C	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-C16 1,5 10-60 20	3011-276-200C	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C16-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 2 MM			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C16 2,0 8-35 20	3011-284C	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-C16 2,0 10-60 20	3011-286C	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL FÜR C16-SCHIENE MATERIALSTÄRKE 2 MM, BESTÜCKT MIT KLETTBAND			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-C16 2,0 8-35 20	3011-284-180C	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 10 mm	10
KBS-C16 2,0 10-60 20	3011-286-200C	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10