

DATENBLATT

Spleißbox LC 62,5/125µ OM1 ausziehbar 24 Pigtails/12 Kuppl.
pl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails
Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16
6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

Mit Gehäuse	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Kupplungen	LC
Mit Pigtails	Ja
Ausziehbar	ausziehbar
Mit Frontplatte	Ja
Faserklasse	OM1
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung

Kabelaufbau

Faserart	Multimode 62,5/125
----------	--------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox LC 62,5/125µ OM1 ausziehbar 24 Pigtails/12 Kuppl.

Abmessungen

Höhe	44,5 mm
Tiefe	244,0 mm
Breite	483,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B71911.12	Spleißbox LC 62,5/125µ OM1 ausziehbar 24 Pigtails/12 Kuppl.	12	grau	6	12 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
B71911.24	Spleißbox LC 62,5/125µ OM1 ausziehbar 24 Pigtails/12 Kuppl.	12	grau	12	24 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige
B71911.48	Spleißbox LC 62,5/125µ OM1 ausziehbar 48 Pigtails/24 Kuppl.	24	grau	24	48 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	beige

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

