

DATENBLATT

USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 10 m



Beschreibung

Das aktive USB 3.0-Kabel ist so konzipiert, dass es vollständig mit den SuperSpeed USB-Spezifikationen kompatibel ist und verwendet eine elektrisch-optische Konvertierung an den Kabelenden, um die Kabelgeschwindigkeit und -Reichweite so zu verbessern, dass viel längere Entfernungen als über Standardkabel möglich sind. So werden Längen von bis zu 100 Metern unterstützt. Dank eines ultradünnen Aufbaus und einer langen Reichweite durchbricht die USB 3.0 AOC Technik die Entfernungsbarriere und führt USB 3.0-Geräte in eine völlig neue Palette von Anwendungen ein, wie z. B. Fernbeobachtung, Sicherheit und High-Definition-Überwachung, Steuerung von Industrie- und Medizinmaschinen.

Features

- Konvertieren Sie das elektrische USB-Datensignal in ein optisches Signal
- Metallstecker für eine gute EMV-Leistung
- Geringer Energieverbrauch
- Plug & Play, keine Treiberinstallation erforderlich
- Leichter und dünner als herkömmliche USB Kabel, Kabeldurchmesser von nur 4,6 mm
- Windows- und Mac-kompatibel Technische Daten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 10 m

- USB3.0 AOC Glasfaser-Hybridkabel
- Unterstützt eine maximale Bandbreite bis zu 5 Gbit/s
- Außendurchmesser-Kabel: 4,6 mm
- Maximale Reichweite bis zu 100 Meter
- Dünner, leichter und weicher als gewöhnlicher Kupferdraht
- Anschlüsse: USB Typ-A Stecker / Buchse
- USB-Verlängerungslänge: 100 Meter
- **Nur USB3.0 kompatibel, nicht abwärtskompatibel zu USB2.0. Bitte vor Bestellung die USB Version ihres USB Gerätes prüfen.**
- Nicht Kaskadierfähig und max. 3m USB Anschlusskabel zum Anschluss an das USB AOC Kabel erlaubt

Paketinhalt

- USB 3.0 AOC-Glasfaser Verlängerung 100m
- USB A / Micro B Kabel 1 Meter
- 5V 2.1A USB Netzteil

Allgemeine Daten

Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Anzahl der Pole Anschluss 1	9

Kabelaufbau

Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser
ICOC-U3AMF-HY-010	USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 10 m	schwarz	10,0 m	4,6 mm
ICOC-U3AMF-HY-020	USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 20 m	schwarz	20,0 m	4,6 mm
ICOC-U3AMF-HY-030	USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 30 m	schwarz	30,0 m	4,6 mm
ICOC-U3AMF-HY-050	USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 50 m	schwarz	50,0 m	4,6 mm
ICOC-U3AMF-HY-100	USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 100 m	schwarz	100,0 m	4,6 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

