

# DRUCKSCHALTER

PRODUKTNUMMER 1667.0102



## TECHNISCHE DATEN



<b>Produktnummer</b>	<b>1667.0102</b>
Betätigerfarbe / Bedruckung	
Produktfamilie	Druckschalter
Gewicht	9.475 g
ROHS Konform	ja
Schaltfunktion	Leuchte
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8
Kriechstromfestigkeit	250 PTI
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart	→ Anschluss IP 40 → Betätiger IP 40
Temperaturbereich	→ Anschlussseite -20 °C ... +85 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Fenster: PC, transparent grün
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz Sockel: PA, weiß
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss Cu → Außenanschluss Cu
Beleuchtung	Funktionsbeleuchtung: Glimmleuchte, 230 V, grün
Aufsteckkraft der Stechhülsen	≤ 80 N
Prüfzeichen	VDE
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Befestigungsart	Rastbefestigung

## PRODUKTBILD



(Abbildung ähnlich)

## ZEICHNUNGEN



X	Y	Z
0.75 ... 1.0	30 +0.1	22.2 +0.2
1.0 ... 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
1.5 ... 3.0	30.4 +0.1	22.2 +0.2

X = Gerätewanddicke

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.  
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

---

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland  
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · [www.marquardt.com](http://www.marquardt.com) · [marquardt@marquardt.de](mailto:marquardt@marquardt.de)