

RAU

Werkbank

Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 1000 x 700 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 1250 kg, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 230574



RAU.



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 1000 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1250 kg
- Höhenverstellung über C-Profilstahl mit Lochraster
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie






Technische Details

Möbeltyp Tisch






Material Platte Buche-Massivholz

| | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Tischtyp | Werkbank | Oberfläche Platte | mit Lackleinölung |
| Höhe | 840-1040 mm | Farbe Platte | Buche |
| Breite | 1000 mm | Material Gestell | Stahl |
| Tiefe | 700 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Stärke Platte | 40 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe Platte | 700 mm | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Traglast | 1250 kg | fahrbar | nein |
| höhenverstellbar | ja | Anlieferung | fertig montiert |
| Höhenverstellung durch | C-Profilstahl mit Lochraster | Garantie | 5 Jahre |
| Nutzbreite Schublade | 490 mm | Gewicht | 42 kg |
| Nutztiefe Schublade | 560 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 230960 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau, Ausstattung: 1 Stützenpaar, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen |
| 230966 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 3500 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen |
| 230974 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter |
| 230981 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Kartonagenmagazin |
| 230989 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Auslegerpaar, 2 Laufschiene(n), 1 Laufwagen mit Karabiner, 1 Leuchte |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149865 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot |
| 184411 |  | Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, Beständig gegen Abnutzung |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspanbacken, Aus Stahl in blau |
| 225020 |  | Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |