

KERN

Kontrollwaage

GAB 6K0.05N

nicht eichfähig, Plattform aus
Edelstahl, Breite x Tiefe 294 x 225 mm,
Wägebereich von 6 kg, Ablesbarkeit
in 0,05 g Schritten

Artikelnummer: 235920



KERN








KERN Kontrollwaage GAB 6K0.05N

- nicht eichfähig
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 294 x 225 mm
- Wägebereich von 6 kg
- Ablesbarkeit in 0,05 g Schritten
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Trieren
- Ausgestattet mit LC-Display
- Spannungsversorgung über Netzteil AC 220V-240V
- Lieferumfang: inklusive Schutzhaube

Waagentyp	Kontrollwaage	Waage Ausstattung	LC-Display
eichfähig	nein	Stückzählfunktion	ja
Material Plattform	Edelstahl	Tarieren	ja
Plattformbreite	294 mm	Lieferumfang	inklusive Schutzhaube
Plattformtiefe	225 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Wägebereich	6 kg	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Ablesbarkeit	0,05 g	Marke laut EAR-Register	KERN
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Tarieren	Gewicht	4,4 kg
Spannungsversorgung	Netzteil AC 220V-240V		

Dazu passt auch ...

216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221342		Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
231458		Faltpapier, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
235833		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau