

## META

### Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1254 x 304 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 439988



Das Lagersystem



## META Schraubregal

### Grundregal

Lagerregal - Grundfeld



- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1254 x 304 mm
- Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben


## Technische Details




Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // Sicherheitskantung
Regaltyp	Lagerregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Schraubsystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	1850 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1254 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Tiefe	304 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längs-/Tiefenrichtung
Fachlast	80 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	600 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	1250 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachtiefe	300 mm	Gewicht	29,065 kg

## Zubehör

439999		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1252 x 304 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
440364		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
--------	---	---

217213		<p>EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen</p>
227961		<p>Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz</p>
991798		<p>Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß</p>