

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung,  
Durchmesser x Breite 75 x 24 mm,  
Nabe mit Gleitlager, Felge aus  
Kunststoff, Befestigung mit Platte,  
Länge x Breite 60 x 60 mm

Artikelnummer: 524968



BS ROLLEN  
**INOX**



## BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 75 x 24 mm
- Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugellager
Rollentyp	Apparaterolle	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Höhe	101 mm
Traglast	60 kg	Breite Rad	24 mm

Bereifung	TPE	Ausladung	25 mm
Durchmesser Rad	75 mm	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	60 mm
Radlager	Gleitlager	Breite Platte	60 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Schraubloch Abstand	45x45 mm
Befestigungselement	Platte	Durchmesser Schraubloch	6,5 mm
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,224 kg
Material Gehäuse	Edelstahl		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen