



Elastyczna taśma ochronna na opaskę

Właściwości

- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku
- bardzo odporny na ścieranie
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

- -40°C do 90°C
- krótkotrwale do 125°C

Konstrukcja, materiał

ścianka: poliuretan

warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie
- czarny (standard)
- kolory specjalne: całościowo barwiony

Pasująca do węży

AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC / HT); 355 + 356 AS; 362 (FOOD / EC);

PROTAPE®: 335 + 371 HT-PVC; 326 + 327 MEMORY; 330 (AS / FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 370 + 371; 322 EC;
 CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC);
 NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS);
 TIMBERDUC®: 531 - 533 AS;
 EVA: 373; 373 (AS / EC);
 NEO: 390 (ONE / TWO);
 SIL: 391 (ONE / TWO)

	odpowiedni do wewn. Ø węży mm	Nr zam.
	1,5 / 38	228-0038-0000
	2 / 50-51	228-0050-0000
	2,36 / 60	228-0060-0000
	2,5 / 63-65	228-0063-0000
	3 / 75-76	228-0075-0000
	3,5 / 89-90	228-0090-0000
	4 / 100-102	228-0100-0000
	4,5 / 114-115	228-0115-0000
	5 / 125-127	228-0125-0000
	6 / 150-152	228-0150-0000
	6,3 / 160	228-0160-0000
	6,5 / 165	228-0165-0000
	7 / 178-180	228-0180-0000
	8 / 200-203	228-0200-0000

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie www.norres.com

Dodatki



CLAMP 212



CLAMP 216



CLAMP 208



CONNECT 270-271

Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.