

**RICOH**  
imagine. change.



**ScanSnap**

**ix1300**



Kleiner Scanner, große Wirkung

# Kleiner Scanner, große Wirkung

## Passt in jeden Alltag und auf jeden Schreibtisch

Die moderne Arbeitswelt ist dynamisch. Wir arbeiten oft auf begrenztem Raum oder an unterschiedlichen Orten. Der intelligente und kompakte iX1300 findet in jedem Büro oder im Homeoffice Platz und hilft Ihnen dabei, produktiv zu sein – unabhängig davon, von wo aus Sie Ihrer Tätigkeit nachgehen.



## Einfach, praktisch und effizient

Der innovative Dokumenteneinzug des iX1300 minimiert die Stellfläche und macht ihn zu unserem bislang kompaktesten Desktop-Scanner. WLAN-Konnektivität und PC-freies Scannen in Cloud-Dienste über die ScanSnap-Cloud ermöglichen eine effizientere Art der Arbeit.

Der iX1300 bietet darüber hinaus zeitsparende Funktionen zur Steigerung der Effizienz. Ohne langes Hochfahren ist der Scanner in Sekundenschnelle einsatzbereit. Außerdem können Sie dank der Rücklauffunktion einzelne Blätter scannen, ohne den Deckel zu öffnen. Ein 20 Blatt ADF und eine Scangeschwindigkeit von 30 Blatt (60 Seiten) pro Minute lassen keine Wünsche offen.

Mit der intuitiven ScanSnap-Home-Software (im Lieferumfang enthalten) können Sie die vorhandenen Dokumente ganz einfach in die gewünschten digitalen Formate umwandeln. So haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Verwaltungsaufgaben und können sich auf die Dinge konzentrieren, die Ihnen wirklich wichtig sind.

Der iX1300 ist unser bisher kompaktester Scanner, der die persönliche Produktivität steigert und dafür sorgt, dass papierbasierte Dokumente für Sie und Ihr Unternehmen arbeiten.

## Gesteigerte Produktivität

### Rücklauffunktion

ScanSnap setzt keine IT-Kenntnisse voraus – ein Knopfdruck genügt. Und beim iX1300 müssen Sie nicht einmal die Abdeckung öffnen.

Die Rücklauffunktion ermöglicht es, beide Seiten einzelner Blätter oder Broschüren mit einer Stärke von bis zu zwei Millimeter zu scannen, indem Sie diese einfach einlegen und die Scan-Taste drücken.

### Einzug in U-Form

Der iX1300 ist unser kompaktester Desktop-Scanner. Der niedrige Platzbedarf ist dem innovativen Einzug in U-Form zu verdanken, bei dem Sie keine Gegenstände aus dem Weg räumen müssen, um das Papierfach zu verlängern, wenn Sie mehrere Blätter scannen möchten – das spart Zeit und Platz.



## WLAN-Konnektivität

Dank WLAN-Konnektivität und PC-freiem Scannen können Sie den iX1300 schnell einrichten und direkt in Ihre bevorzugten Cloud-Dienste oder unsere mobile App scannen.



## Effizienz steigern

### Schnelles Scannen mehrerer Blätter

Effizienz genießt in der modernen Arbeitswelt oberste Priorität – und der iX1300 bietet sie. Mit einer beeindruckenden Scangeschwindigkeit von 30 Blatt pro Minute und einem automatischen Dokumenteneinzug, der bis zu 20 Blatt fasst, können Sie zuverlässig und in kürzester Zeit scannen, was immer Sie möchten – damit Sie sich schnell wieder den wichtigeren Dingen in Ihrem Leben widmen können.

### Benutzerdefinierte Dateikennzeichnung

Mit der benutzerdefinierten Dateiverknüpfung können Sie gescannten Dokumenten mit minimalem Aufwand eigene Tags vergeben – so lassen sich diese einfacher und schneller suchen, wiederfinden und zuordnen.

### Intuitive ScanSnap-Home-Software

Die intuitive ScanSnap-Home-Software (im Lieferumfang enthalten) hilft Ihnen, Ihre Dokumente schnell und einfach in die gewünschten digitalen Dateien umzuwandeln. So haben Sie mehr Kontrolle und können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Von der automatischen Klassifizierung nach Dokumententyp, der Bildoptimierung und der finalen Zuordnung bis hin zur Unterstützung bei der Verwaltung und Bearbeitung gescannter Daten von Dokumenten, Quittungen, Visitenkarten, Fotos und vielem mehr – ScanSnap Home beseitigt den Stress beim Organisieren und Finden Ihrer benötigten Dokumente.



## Standardmäßige, bearbeitbare Ausgabe

Steigern Sie Ihre Produktivität mit der Fähigkeit des iX1300, Ihre Dokumente in verschiedenen Formaten zu speichern, darunter PDFs und durchsuchbare PDFs, bearbeitbare MS Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien oder JPEG – eine praktische Funktion, die für Flexibilität bei der Arbeit mit digitalen Dateien sorgt.



## Benutzerfreundlichkeit

### Einfache Einrichtung

Mit dem iX1300 müssen Sie sich nicht mit komplexen Einstellungen oder TWAIN-Protokollen herumschlagen. Die einfache Einrichtung über WLAN oder vom Mobiltelefon aus sorgt für ein unkompliziertes, benutzerfreundliches Anwendererlebnis.

### Kein Hochfahren

Wenn Sie etwas zu scannen haben, möchten Sie keine Zeit verschwenden. Der iX1300 benötigt keine Zeit zum Hochfahren und verfügt zudem über einen optimierten Scanprozess, der es ermöglicht, in nur zwei oder drei Schritten vom Start zum Scan zu gelangen.



# Allgemeine Angaben

Produktname	iX1300
Scannertyp	Dualer Einzug: automatischer Dokumenteneinzug (ADF)/Ausgabepfad – doppelseitiger Scan
Bildsensor	Farb-CIS (Contact Image Sensor, Kontakt-Bildsensor) (vorne und hinten)
Lichtquelle	Dreifarbige LED (Rot/Grün/Blau)
Optische Auflösung	600 dpi
Scangeschwindigkeit (A4, Hochformat)	30 Seiten/Min. (200 dpi–300 dpi)
Standardgrößen für Papier	A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Legal A3 gefaltet, B4 und Double Letter über Ausgabepfad
Benutzerdefinierte Papiergrößen	ADF/Ausgabepfad: Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm (2 Zoll x 2 Zoll) Maximum: 216 mm x 360 mm (8,5 Zoll x 14,17 Zoll)
Papiergewicht (Stärke)	ADF: 40 g/m <sup>2</sup> bis 209 g/m <sup>2</sup> (11 lb bis 56 lb) <i>variiert je nach Papiergröße</i> Ausgabepfad: 20 bis 413 g/m <sup>2</sup> (5,4 bis 110 lb), Booklet von 2 mm oder weniger
Kartenscan	Nur Ausgabepfad: Hochformat/Querformat, Stärken von bis zu 1,4 mm (einschließlich Prägungen)
Kapazität Blatteinzug	ADF: 20 Blätter Standard-A4 (80 g/m <sup>2</sup> ) <i>variiert je nach Papierdicke</i>
Multifeed-Erkennung	Längenerkennung
ScanSnap Home Bildverarbeitungsfunktionen	Automatische Farberkennung, automatisches Zuschneiden, automatische Schräglagenkorrektur, automatische Rotation, Erkennung von Leerseiten, Helligkeit (nur Schwarzweiß), Schräglagenkorrektur nach Dokumententyp, Extrahieren des Dokumententitels, Erkennen des Dokumententyps, Erhöhen des Textkontrasts, JPEG-Kompression, geringeres Durchscheinen, sRGB, Reduzierung vertikaler Streifen
Dateiausgabeformate	JPEG, PDF, durchsuchbare PDF Passwortgeschützte PDF, PDF/A (nur Windows®) Bearbeitbare MS Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien mit ABBYY FineReader für ScanSnap™
USB-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1/2.0/1.1 (Anschluss Typ B)
WLAN-Schnittstelle	IEEE802.11 b/g/n. Frequenzband: 2,4 GHz
WLAN-Modi	Access Point Connect Mode – zur Verbindung mit einem Modem/Router Direct Connect Mode – zur direkten Verbindung mit einem Mobilgerät
Energieverbrauch	Betriebsmodus: 17 W oder weniger. Ruhezustand: 1,7 W oder weniger
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F). Relative Feuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Gerätabmessungen (B x T x H) im geschlossenen Zustand	296 x 114 x 87 (mm) (11,7 Zoll x 4,5 Zoll x 3,3 Zoll)
Gewicht des Gerätes	2,0 kg (4,4 lb)
Gerätetreiber	ScanSnap-spezifischer Treiber Windows®: Keine Unterstützung von TWAIN/ISIS® macOS®: Keine Unterstützung von TWAIN
Umweltverträglichkeit	ENERGY STAR®/RoHS
Standard-Garantie	1 Jahr

## Software

Mitgelieferte Software	
Windows®	macOS®
ScanSnap Home <sup>1</sup>	
ScanSnap Manager	
ABBYY® FineReader for ScanSnap™ <sup>1</sup>	
<i>Hinweis: Für den Download der mitgelieferten Software ist eine Internetverbindung erforderlich</i>	

<sup>1</sup> Umfasst eine Benutzerlizenz.


## Zubehör

	Optionales Zubehör	Artikelnummer
ScanSnap Type-6 Tragetasche	Schützt den Scanner vor Staub und Kratzern	PA03805-0002
Dokumententrägerfolien (5 Stück)	Transparente Hüllen zum Scannen von A3-Dokumenten, kleinen oder beschädigten Dokumenten	PA03360-0013
Fototrägerfolien (3 Stück)	Transparente Hüllen zum Scannen von Fotos und Postkarten	PA03770-0015
Ausweisträgerfolien	Transparente Folie, die optimalen Schutz beim Scannen von Ausweisen bietet	PA03795-0018
Reinigungstücher	Spezielle ScanSnap Reinigungstücher (24 Stück)	CON-CLE-W24
Verbrauchsmaterialien-Kit: 3805-090SK	Enthält 1 x Einzugsrolle, 3 x Auflagen und 24 x F1-Reinigungstücher. Geschätzte Lebensdauer: 90.000 Scans	CON-3805-090SK
3 Jahre Garantieverlängerung	Verlängert die einjährige Standardgarantie auf 3 Jahre	U3-EXTW-DKT

Alle Namen, Herstellernamen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und sind Marken des Herstellers und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Angaben sind unverbindlich. Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



PFU Limited, ein Unternehmen von RICOH, hat festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY-STAR®-Anforderungen für Energieeffizienz erfüllt. ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke in den USA.



### PFU (EMEA) Limited

Belmont  
Belmont Road  
Uxbridge, UB8 1HE  
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 8573 4444

### PFU (EMEA) Limited

Tower 2  
Mies-van-der-Rohe  
Straße 8  
80807 München  
Germany

Tel: +49 (0)89 32378 0

### PFU (EMEA) Limited

Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italy

Tel: +39 02 26294 1

### PFU (EMEA) Limited

Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
Spain

Tel: +34 91 7849000

Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen über ScanSnap:

[www.scansnapit.com/de](http://www.scansnapit.com/de)

**RICOH**  
imagine. change.