


## Bau Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

Für den Einsatz auf  
Akku-Handkreissägen



### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten
- Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung
- Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante
- Speziell konstruiert für DeWALT Akku-Handkreissägen

Einzelpacks

| Artikel-Nummer | Sägeblatt-<br>durchmesser/<br>Bohrung | Schnittbreite | Zähnezahl | Zahngeometrie | Zahnwinkel | Schnelle Schnitte | Universeller<br>Einsatz | Feine Schnitte | Aluminium | EAN           |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------|---------------|
| DT1200-QZ      | 136/10                                | 1.5           | 16        | WZ            | +20°       | ●                 |                         |                |           | 5011402378159 |
| DT1201-QZ      | 136/10                                | 1.5           | 24        | WZ            | +20°       |                   | ●                       |                |           | 5011402370160 |
| DT1202-QZ      | 136/10                                | 1.5           | 30        | FZ            | +3°        |                   |                         | ●              | ●         | 5011402378173 |
| DT1203-QZ      | 165/10                                | 1.5           | 18        | WZ            | +20°       | ●                 |                         |                |           | 5035048031056 |
| DT1204-QZ      | 165/10                                | 1.5           | 24        | WZ            | +20°       |                   | ●                       |                |           | 5035048031063 |
| DT1205-QZ      | 165/10                                | 1.5           | 36        | WZ            | +20°       |                   | ●                       |                |           | 5035048031186 |
| DT1208-QZ      | 165/20                                | 1.5           | 16        | WZ            | +20°       | ●                 |                         |                |           | 5035048060490 |
| DT1207-QZ      | 165/20                                | 1.5           | 24        | WZ            | +20°       |                   | ●                       |                |           | 5035048060483 |
| DT1206-QZ      | 165/20                                | 1.5           | 36        | FZ            | +20°       |                   |                         | ●              | ●         | 5035048060476 |
| DT1211-QZ      | 184/20                                | 1.8           | 24        | WZ            | +18°       |                   | ●                       |                |           | 5035048061992 |

## EXTREME DeWALT® Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

Für den Einsatz auf  
Akku-Handkreissägen



### PRODUKTMERKMALE


- Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten
- Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung
- Speziell konstruiert für DeWALT Akku-Handkreissägen
- Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnitt-ergebnisse

Einzelpacks

| Artikel-Nummer | Sägeblatt-<br>durchmesser/<br>Bohrung | Schnittbreite | Zähnezahl | Zahngeometrie | Zahnwinkel | Universeller<br>Einsatz | Feine Schnitte | EAN           |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|
| DT10624-QZ     | 165/20                                | 1.65          | 24        | WZ            | +18°       | ●                       |                | 5035048085820 |
| DT10640-QZ     | 165/20                                | 1.65          | 40        | WZ            | +18°       |                         | ●              | 5035048085837 |

## Bau Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen – Metall

Für den Einsatz auf  
Akku-Handkreissägen



### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standwege
- Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung
- Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante
- Speziell konstruiert für DeWALT Akku-Handkreissägen

Einzelpacks

| Artikel-Nummer | Sägeblatt-<br>durchmesser/<br>Bohrung | Schnittbreite | Zähnezahl | Zahngeometrie | Zahnwinkel | Metall | EAN           |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------|---------------|
| DT1210-XJ      | 173/20                                | 2.2           | 50        | TFZ           | 0°         | ●      | 5035048056431 |
| DT1212-QZ*     | 140/20                                | 1.48          | 30        | TFZ           | 0°         | ●      | 5035048085516 |

\* Erhältlich ab April 2013

## Reduzierringe für Kreissägeblätter – gerändelt

Großpacks



| Artikel-Nummer | Außen-<br>durchmesser<br>mm | Innen-<br>durchmesser<br>mm | Stärke<br>mm | Inhalt | EAN           |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------------|
| DT1094-QZ      | 30                          | 16                          | 1.8          | 10     | 5011402382071 |
| DT1095-QZ      | 30                          | 20                          | 1.8          | 10     | 5011402382088 |
| DT1096-QZ      | 30                          | 25                          | 1.8          | 10     | 5011402382095 |
| DT1099-QZ      | 30                          | 25                          | 2.2          | 10     | 5011402382101 |