

Artikelnummer: 129906

Kurzbeschreibung: Containerwagen van plaatstaal met deksel, 990 x 680 mm

Langbeschreibung: Containerwagen van plaatstaal met deksel, 990 x 680 mm: Stalen constructie van stalen buizen en hoekstaal. Zwenkwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing. Remmen op stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Plaatwerkplaten (t=2 mm) stevig gelast in alle wanden en deksels.

- laadoppervlak: 990 x 680 mm
- Buitenafmetingen: 1110 x 710 mm
- Totale hoogte: 1120 mm
- Hoogte laadoppervlak: 310 mm
- Hoogte duwbeugel: 1030 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a": 200 mm
- Eigen gewicht: 97 kg

