

Artikelnummer: 401425

Kurzbeschreibung: Opbouwframe met giek, Aanbouwtafel
STANDAARD werktafel-/werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1250
mm, antraciet

Langbeschreibung: Opbouwframe met giek, aanbouwtafel
SPECIAAL werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI :
Het Manuflex-opbouwframe met giek is geschikt voor de
aanbouwtafels van de serie Universal Standard en Professional
Standard. Het Manuflex-opbouwframe heeft een bruikbare
hoogte van 1500 mm. Met het Manuflex-opbouwframe kunt u uw werkgebied met 1500
mm naar boven vergroten. Geschikt voor de aanbouwtafels van systemen Universal
Standard en werkbanken Professional Standard met een diepte van 700 mm, is het
mogelijk, heeft het Manuflex-opbouwframe een 350 mm diepe giek. Deze giek kan tot 40
kg worden dragen, het totale draagvermogen is 120 kg. Het Manuflex-opbouwframe is aan
drie zijden voorzien van een hoogwaardige poedercoating en bestaat uit 30 mm
geperforeerd profielstaal. De afzonderlijke componenten, zoals de geperforeerde platen,
kunnen in stappen van 30 mm in de hoogte worden versteld. Het Manuflex-opbouwframe
bestaat uit twee bovenbouwprofielen met bevestigingsbeslag, een kruisstabilisatiebalk,
twee gieken en een rail. Verkrijgbaar in diversen kleuren is het opbouwframe op elk
moment uitbreidbaar Meer details: Voor het gebruik van het werkblad boven het tafel- of
werkblad Opbouwframes maken van een inpaktafel of werkbank een volledig uitgeruste
werkplek Voor gereedschap, uitrusting of werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm
Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm (afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor
bevestiging aan het tafelframe) Totale hoogte: 2100 mm Voor aanbouwtafels van de
systemen Universal Standard en Professional Standard met diepte 700 mm 2
opbouwprofielen incl. bevestigingsbeslag, een kruisstabilisatiebalk, 2 gieken en 1 rail
Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van profielstaal geperforeerd aan drie zijden in
een rooster van 30 mm, in een rooster van 30 mm in hoogte verstelbaar Draagvermogen:
120 kg Draagvermogen giek: 40 kg Diepte railgiek: 700 mm Diepte giek: 350 mm
Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren om uit te kiezen

