



## Description:

Robinet coudé équipé d'un filetage extérieur 1/2" pour la vidange contrôlée des liquides sortant des fûts et des bidons, couleur naturelle

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable avec sortie pour un flexible
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- avec filetage mâle Ø d1 = R 1/2"
- pression maximale admissible jusqu'à 1,5 bar
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- Vitesse de sortie > 3,0 L/min
- sans aération ni joint
- avec sortie p. tuyau souple Ø d4= 13 mm et 1/2" (point d'alimentation)
- h2 = 33 mm
- h3 = 52 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>523800</b>
GTIN	<b>4007228523805</b>
Tarif douanier	<b>39174000</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>5</b>

Couleur	<b>naturel</b>
Poids (kg)	<b>0,04</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>5</b>
T x B x H (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Poids par récipient (kg)	<b>0,2</b>
--------------------------	------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>36</b>
Nombre de couches	<b>6</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Carton par étage	<b>6</b>
Poids (kg)	<b>236,0</b>