

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6815 Scheren-Gabelhubwagen



Transportgeräte



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz. Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken, Lenkeinschlag 2 x 100°. Ab einer Pumphöhe von ca. 290 mm ist der Scheren-Gabelhubwagen nicht mehr verfahrbar. Berädung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	1000
Gesamtlänge (mm)	1540
Gesamtbreite (mm)	540
Hubbereich (mm)	85-800
Gabellänge (mm)	1165
Gabelbreite (mm)	160
Tragbreite (mm)	540
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	180 x 50
Gabelrolle Material	Polyurethan
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	80 x 50
Gewicht (kg)	110
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	8427900080
GTIN	4017976068152