

Aufsatzschrank für Spind

1 Abteil(e), Abteil Breite 250 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 266977



Aufsatzschrank für Spind

- 1 Abteil(e)
- Abteil Breite 250 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Schranktyp Aufsatzschrank

abschließbar ja

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| für Schranktyp | Spind | Schließsystem | Drehriegelschloss |
| Abteile | 1 Stück | Material Korpus | Stahl |
| Höhe | 500 mm | Oberfläche Korpus | einbrennlackiert |
| Breite | 250 mm | Farbe Korpus | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Innenhöhe | 471 mm | Material Front | Stahl |
| Tiefe | 500 mm | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Abteillbreite | 250 mm | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Türtyp | Flügeltür | Aufstellung/Montage | Wand |
| Türanschlag | rechts | Titel Schränke | \$B Aufsatzschrank \$S \$M für Flügeltürenschränk |
| Türöffnungswinkel | 110 ° | für Bügelstärke | 6-8 mm |
| Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen | Norm | Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt |
| Durchlassmaß Tür (li.) | 433 mm | Gewicht | 5,12413 kg |