

## fetra Tischwagen

Traglast 300 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5007  
Brillantblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 433223



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Tischwagen

### Traglast 300 kg










Tischwagen

- Traglast 300 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                       |                |                      |                             |
|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| Transportgerät        | Transportwagen | Schiebebügel         | 1 Stück                     |
| Wagentyp              | Etagenwagen    | Schiebebügelrichtung | hoch                        |
| Traglast              | 300 kg         | klappbar             | nein                        |
| Ladeflächenlänge      | 1000 mm        | Rollen Anzahl / Art  | 2 Lenk- und 2 Bockrollen    |
| Ladeflächenbreite     | 600 mm         | Bereifung            | TPE                         |
| Etagen Anzahl         | 3 Stück        | Durchmesser Rad      | 125 mm                      |
| Material Etage(n)     | Holz           | Radlager             | Rillenkugellager            |
| Etage(n) Ausstattung  | Stahlrahmen    | Rad Ausstattung      | Lenkrollen mit Feststellern |
| Etagenausrichtung     | gerade         | Radanordnung         | rechteckig                  |
| Höhe                  | 1020 mm        | Oberfläche           | pulverbeschichtet           |
| Material              | Stahl          | Farbe                | brillantblau // RAL5007     |
| Material Verarbeitung | verschweißt    | Norm                 | EN 1757-3 (Feststeller)     |
| Euronorm              | nein           | Garantie             | 10 Jahre                    |
| Aufbauten             | keine          | Gewicht              | 50 kg                       |
| elektrisch leitend    | nein           |                      |                             |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 158758 |    | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar  |
| 158816 |   | Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm  |
| 225606 |  | Hygieneschutzwand, aus PVC-Folie, glasklar, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Höhe x Breite x Tiefe 1410 x 1066 x 49 mm, Wand Höhe 1110 mm                     |
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau       |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau      |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau       |
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau      |
| 225622 |  | Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 600 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau  |
| 309687 |  | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar   |

309723



Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar