

## stumpf

### Universalschrank

#### Serie 2000

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Wannensboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522022



### stumpf Werkzeugschrank Serie 2000

#### mit Wannensböden

Universalschrank

- Geeignet für Industrie- und Handwerksbetrieben sowie Werkstätten und Labore
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Türöffnungswinkel 105 °
- aus Qualitätsfeinblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Wannensboden
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035



Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





|                                 |  |                                  |                                       |
|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Möbeltyp                        | Schrank  | Oberfläche Front                 | pulverbeschichtet                     |
| Schrankschranktyp               | Universalschrank                                       | abschließbar                     | ja                                    |
| geeignet für (Branche/Bereich)  | Industrie- und Handwerksbetrieben, Werkstätten, Labore | Schließsystem                    | Zylinderschloss                       |
| geeignet für (Produkt/Material) | Handwerkzeuge, Kleinteile, Kleingebinde, Laborbedarf   | Schließfunktion                  | 3-riegeliger-Schließmechanismus       |
| Türtyp                          | Doppel-Flügeltür                                       | Unterbau                         | Sockel                                |
| Höhe                            | 1800 mm  | Material                         | Stahl                                 |
| Breite                          | 1000 mm  | Material Verarbeitung            | verschweißt                           |
| Tiefe                           | 500 mm   | Stabilität / Aussteifung / Verst | Türen mit innenliegendem Kastenprofil |
| Schrank Ausstattung             | Böden  | Oberfläche Boden                 | verzinkt                              |
| Böden / Ebenen Anzahl           | 4 Stück  | Mitteltrennwand                  | nein                                  |
| Böden- / Ebenentyp              | Wannenböden  | Türöffnungswinkel                | 105 °                                 |
| Traglast Fachboden              | 50 kg  | Griff                            | Drehgriff                             |
| Farbe Korpus                    | lichtgrau // RAL7035                                   | fahrbar                          | nein                                  |
| Farbe Front                     | lichtgrau // RAL7035                                   | Garantie                         | 5 Jahre                               |
| Oberfläche Korpus               | pulverbeschichtet                                      | Gewicht                          | 77 kg                                 |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 522036 |  | Stahlboden für Werkstattschrank, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Traglast 30 kg, Aus Stahl |
| 946374 |  | Riffelgummi-Schranksauflage, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, In schwarz                    |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt   |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau            |
| 215546 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß                              |
| 221133 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa |
| 221318 |  | Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau                              |
| 221350 |  | Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier     |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 222682 |  | Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei  |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm   |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot         |