

## VARIOfit Alu-Sackkarre

Traglast 200 kg, Räder mit  
Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite  
x Tiefe 480 x 300 mm

Artikelnummer: 531493



**VARIOfit**

**12**  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Alu-Sackkarre

### extra große Schaufel

Alu-Sackkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite 1100 x 690 mm
- Konstruktion aus Aluminium, verschweißt
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie


## Technische Details

Transportgerät Transportkarre



Bereifung Vollgummi

Karrentyp	Sackkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	480 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	300 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Aluminium	Höhe	1100 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	690 mm
klappbar	nein	Garantie	12 Jahre
Treppenkufen	nein	Gewicht	15 kg

## Zubehör

500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm