

## Röhrenlampe 20x85mm, E14 65V 15W klar

Artikel-Nr. 40414



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	65 - 65 V
Lichtstrom:	100 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	20 mm
Gesamtlänge:	85 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Ja
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	230 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Röhrenlampe 20x85mm Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Gr.1 E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 4000  
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 24.06.2015 14:53:52

