

# HONEYWELL PD4500C - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - USB 2.0-Host - RS232

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	PD4500C0010000200
EAN/UPC	7898409758133



## Beschreibung

Honeywell PD4500C - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, RS232

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell PD4500C - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	9.25 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, RS232
Prozessor	ARM 800 MHz
RAM Installiert (Max.)	128 MB DDR3 SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2
Barcodes	EAN/JAN, UCC/EAN-128, ISBT 128, HIBCC, UPC, Postnet, AIAG, OGMARS, GM1724
Medientyp	Etiketten, Endlosetiketten, Schilder
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.9 cm x 43.8 cm x 27 cm



Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.