

**Artikelnummer:** 129906

**Kurzbeschreibung:** Blechkastenwagen mit Deckel, 990 x 680 mm

**Langbeschreibung:** Blechkastenwagen mit Deckel, 990 x 680 mm: Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. In allen Wänden und Deckel Blechplatten (t=2 mm) fest eingeschweißt. Ladefläche: 990 x 680 mm

Außenmaß: 1110 x 710 mm  
Gesamthöhe: 1120 mm

Ladeflächenhöhe: 310 mm

Tragkraft: 500 kg  
Eigengewicht: 97 kg



Schiebegriffhöhe: 1030 mm  
Radabstand: 200 mm

**EAN/GTIN:** 4250448503069