

Artikelnummer: 155066

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8001-1, B 750 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8001-1: 1 Hängeschublade 150 mm (Tragkraft 50 kg), Querstrebe (unten hinten) Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte Griffleisten komplett integriert Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, innen B 490 x T 560 mm Türen: Öffnungsweite 180-Grad, selbstzuziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert

EAN/GTIN: 4040376110053

