

**Serie 8, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV8YCX03E**



Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Intelligent Programm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **Time Light:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:65 kWh	
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.5 l
Programmdauer:	3:55 h
Geräuschwert:	43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	45.1 kg
Bruttogewicht:	47.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	9.0
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005301669
Gerätetyp:	Vollintegriert

Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb
SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb



Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV8YCX03E

Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Intelligent Programm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige

- Touch-Bedienung (metallic)
- Emotion Light weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Time Light
- Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 8, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV8YCX03E**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm