

Gants de protection innovants

Compétence industrielle et technologique

L'expertise en matière de développement, la technologie de pointe des systèmes pilotés par robot et les contrôles de production stricts garantissent la qualité de premier ordre des gants de protection uvex. Des processus de développement entièrement intégrés à toutes les étapes du processus et une production de pointe garantissent une gamme complète - le bon produit pour chaque application.

Gant à usage unique u-fit

- gant en NBR jetable, fin et fiable (0,10 mm)
- bonne préhension grâce à la surface rugueuse du gant
- très bonne résistance mécanique
- protection fiable contre les éclaboussures lors de la manipulation de produits chimiques tels que les acides, les bases, les solides ou les solutions salines aqueuses
- sans silicone selon le test d'empreinte
- toucher et dextérité exceptionnels
- très bon ajustement
- flexibilité très élevée

- **Modèle** : surface du gant rugueuse, env. 240 mm
- **Norme** : EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T)
- **Matériau** : non tricoté
- **Revêtement** : NBR (caoutchouc nitrile), env. 0,10 mm
- **Adaptation** : résistance élevée aux graisses et aux huiles

Exemples d'application :

- montage de précision
- travaux de contrôle
- brève manipulation de produits chimiques
- atelier de peinture (comme protection contre les éclaboussures)
- industrie agroalimentaire
- travaux de nettoyage simples
- protection du produit



Gant à usage unique u-fit



Gant à usage unique u-fit, emballage

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Einweg-Handschuh u-fit	XL		untrikotiert	blau	100 Stück	6016710	6300122
Gant de protection à usage unique u-fit	S		non tricoté	bleu	100	6059607	6300119
	M		non tricoté	bleu	100	6059608	6300120
	L		non tricoté	bleu	100	6059609	6300121