

fetra chariot à plateaux

force 400 kg, 2 niveaux avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, plateau(x) en tôle, étanche à l'huile par soudure, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118783



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux

Force 400 kg

chariot à plateaux




- force 400 kg
- 2 niveaux avec tablette de rétention
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- plateau(x) en tôle, étanche à l'huile par soudure
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce
charge	400 kg	Sens de la poignée	vertical
longueur de plateau	850 mm	rabattable	non
largeur de plateau	500 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	2 pièce	pneumatique	TPE
type de niveau	tablette de rétention	Ø de roue	160 mm
matériau plateau(x)	tôle	roulement	roulement rainuré à billes
exécution plateau(x)	étanche à l'huile par soudure	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	865 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
norme européenne	non	garantie	10 années
rehausses	aucune	Poids	37 kg

Accessoires

119092		frein central pour chariots à dossier, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
146367		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158759		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 160 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225605		protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1410 x 916 x 49 mm, hauteur de paroi 1110 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225615		<p>porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>
225625		<p>porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 500 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>
309734		<p>roue, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal</p>