

bac pour rayonnages et armoires

Top

hauteur x largeur x profondeur 90 x 234 x 500 mm, en polypropylène, en bleu pigeon

lot 8 pièce

Numéro d'article: 134142



Bac compartimentable Top

Avec nervures de renfort pour fortes charges

bac pour rayonnages et armoires





- hauteur x largeur x profondeur 90 x 234 x 500 mm
- en polypropylène
- en bleu pigeon
- parois plein
- avec nervures de renfort pour fortes charges
- transport facile grâce à poignée encastrée sur la face avant
- avec socle gerbable et rebord de gerbage périphérique gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- matériau convient pour aliments
- volume de livraison : étiquettes incluses

Détails techniques

type de récipient	bac pour rayonnages et armoires	gerbable avec	socle gerbable, rebord de gerbage périphérique
norme européenne	non	emboîtable	non
hauteur	90 mm	convient pour aliments	oui

largeur	234 mm	poignée	poignée encastrée sur la face avant
profondeur	500 mm	structure de cloison	plein
matériau	polypropylène	stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort
recyclable	oui	couleur	bleu pigeon
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
convient pour les convoyeurs à r	oui	volume de livraison	étiquettes incluses
gerbable	oui	Poids	0,65 kg

Accessoires

517265		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 90 x 234 mm, en polypropylène en transparent
517298		Étrier de sécurité, pour largeur bac pour rayonnages et armoires 234 mm
947989		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 90 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
948154		couvercle cache-poussière, en Plexiglas, pour bac pour rayonnages et armoires, largeur x profondeur 234 x 500 mm, en transparent, avec ouverture de saisie

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium

531075



rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte