

## **bott** **établi** verso

hauteur x largeur x profondeur 830 x 1500 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 6 tiroirs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 231888**



### établi

- hauteur x largeur x profondeur 830 x 1500 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 30 mm
- équipement : 6 tiroirs
- à gauche 3 tiroirs
- à droite 3 tiroirs
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté

## Détails techniques





type de meuble	table	extension tiroir	100 %
type de table	établi	matériau de plaque	multiplex
hauteur	830 mm	matériau de châssis	acier
largeur	1500 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
épaisseur de panneau	30 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
équipement établi	tiroirs	roulant	oui
soubassements à gauche	3 tiroirs	nombre/type de roulettes	4 roul.
soubassements à droite	3 tiroirs	Diamètre de roue	125 mm
nombre de tiroirs	6 pièce	livraison	livré monté
nombre x hauteur tiroirs		Poids	117,816 kg
capacité de charge de tiroir	75 kg		

## Accessoires

232988		séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232989		séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232990		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232991		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232992		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232993		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233014		couche de mousse, longueur x largeur 525 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233067		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

233071		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233447		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 15 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes