

# Feuille de données du produit



Article N°: 135610 Rouleur à plateaux

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux en mélaminé surface effet hêtre et dossier de poussée pour le transport de bacs Norme Euro. Rebord de 15 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	250
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	605
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	408
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	194, 724
<b>Charge par plateau (kg)</b>	80
<b>Longueur totale (mm)</b>	714
<b>Largeur totale (mm)</b>	480
<b>Hauteur totale (mm)</b>	970
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Poids (kg)</b>	19
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976735610