

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 2703 Chariot porte-fûts



Construction en tôle d'acier soudée, revêtement époxy bleu RAL 5007. Bac étanche de 100 mm de haut. Caillebotis à niveau, grille de 31 x 31 mm, zinguée. Pour le déplacement de 1 à 2 fûts de 200 litres. Évite les dégâts causés par la fuite de produits toxiques. Contenance de la cuve 45/54 litres. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide Ø 125 x 38 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1250
Largeur de surface utile (mm)	650
Hauteur de zone de chargement (mm)	269
Longueur totale (mm)	1380
Largeur totale (mm)	661
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	Polyamide
Roues (mm)	125 x 38
Poids (kg)	55
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976027036