



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2703 Vatentransportwagen



Gelaste stalen constructie, opvangbak 100 mm hoog, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gaasrooster gelijk aan opvangbak, maaswijdte 31 x 31 mm, vuurverzinkt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 125 x 38 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Voor het transport van 1 of 2 200 liter vaten. Voorkomt het lekken van vloeistoffen op de grond. Opvangbak 45/54 liter.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1250
laadvlak breedte (mm)	650
Laadvlakhoogte (mm)	269
Totale lengte (mm)	1380
Totale breedte (mm)	661
Totale hoogte (mm)	990
Wielen	Polyamide
Wielmaat (mm)	125 x 38
Gewicht (kg)	55
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976027036